

MedicAER[®]

HIGH-EFFICIENT RESPIRATORY PROTECTION FOR HEALTHCARE WORKERS



CleanAIR[®]

www.clean-air.cz

MedicAER®

专为保护医护人员、应急小组或 面临生物和病毒污染危险的其他专业人士而设计。

这种结构能够方便地使用淋浴喷头进行清洁，甚至可以进行浸泡消毒。独特的自动关闭系统可降低呼吸器在更换过滤器时遭受意外污染的风险。配备全彩显示屏，可清晰显示所需的全部相关信息。

可选装大容量锂离子电池，最高可以将呼吸器使用时间延长至 16 小时。在长时间工作期间（包括使用气体与蒸汽复合过滤器时）不再需要更换电池或为电池充电。



特点与优势

- 紧凑型设计、重量轻
- 可使用淋浴喷头清洁
- 可以用次氯酸钠或 Persteril[1]
- 独特的自动关闭系统
- 结构坚固，耐化学腐蚀
- 空气流量在 120 – 235 升/分范围内独立可调
- 全彩 TFT 显示屏

应用范围

医疗保健和应急响应
实验室和制药行业



[1] PERSTERIL® 是一种采用过乙酸活性物质的功能性消毒产品的商标。

电动送风过滤式呼吸器

整套系统	
CA MedicAER® 包括配件 P3 过滤器套装、流量计)	51 MO 00FC
CA MedicAER® 包括配件 P3 过滤器套装、流量计)	51 MO 00FD

* 标称防护因数取决于所用头套 / ** 配备新过滤器和充满电的电池

备件和配件	
可清洗 Hypalon (海帕伦) 腰带	51 00 41
可清洗安全带	51 00 42
舒适软垫腰带	71 00 92
舒适型带护垫安全带	52 00 44.1
MedicAER® 锂离子电池, 14.4 伏 / 2.6 安	51 MO 10
MedicAER® 重载锂离子电池, 14.4 伏 / 5.2 安	51 MO 20
电池充电器 (欧式插头)	51 00 30EUR
电池充电器 (英式插头)	51 00 30UK
空气软管 QuickLOCK™ – CA40x1/7"	71 00 60
空气软管 CA-40x1/7" – CA40x1/7"	70 00 60*
空气软管 QuickLOCK™ – CA40x1/7", 橡胶	71 00 86
空气软管 CA-40x1/7" – CA40x1/7", 橡胶	70 00 86CA*
耐化学腐蚀的软管保护套	70 00 62C
清洗套件 (2 个插头, 1 个保护套)	51 00 46
过滤器清洁盖, 橡胶	58 00 13

* 仅适用于全面罩



长头罩 CA-2

CleanAIR®



长保护头罩既能保护呼吸道，又能遮盖头、脸、颈和肩部。

保护呼吸道的同时，遮盖头、脸、颈和肩部。舒适、可调节的头带提供了极佳的佩戴舒适度。宽全景面屏提供了良好的视野，带有特殊的防雾涂层。头罩采用 Tychem-F 织物，缝口全面防水，可以用淋浴喷头进行清洗。

特点与优势

- 重量轻, 使用舒适度高
- 可使用淋浴喷头清洗
- 视野开阔

技术数据：

重量	280 克
面屏尺寸	270 x 150 毫米
材料	头罩 - Tychem-F 头部束带 - 聚乙烯 面屏 - 丙酸纤维素
防护因数 (NPF)	50
认证	EN 12941 TH2
CA-2 耐化学长头罩，灰色	71 02 00G
保护膜 (10 件/包)	71 01 20/10

采用双密封线的通用头罩可确保提供较高的防护因数（NPF 500）。

保护呼吸道的同时遮盖头、脸、颈部。独特的双密封线设计（脸和颈部周围）确保头罩实现完美密封，同时提供 TH3 级的呼吸道保护。舒适、可调节的头带提供了极佳的佩戴舒适度。宽全景面屏提供了良好的视野，带有特殊的防雾涂层。头罩采用 Tychem-F 织物，缝口全面防水，可以用淋浴喷头进行清洗。

特点与优势

- 重量轻，使用舒适度高
- 可使用淋浴喷头清洗
- 视野开阔
- 防护因数 [NPF] 500



技术数据：

重量	280 克
面屏尺寸	270 x 150 毫米
材料	头罩 – Tychem-F 头部束带 – 聚乙烯 面屏 – 丙酸纤维素
防护因数 [NPF]	500
认证	EN 12941 TH3
CA-10 耐化学长头罩，灰色	71 10 00G
保护膜（10 件/包）	71 01 20/10

Shigematsu GX02

CleanAIR®

Shigematsu GX02 全面罩使用双密封围边, 提供了最好的密封效果, 同时确保了较高的使用舒适度。

此面罩带有宽全景面屏, 提供了最佳的视野, 而且还配备了通话膜帮助对话交流。可更换的聚碳酸酯面屏经过特殊的表面处理, 具有很高的耐刮擦性。面罩主体采用优质硅胶制成, 具有极佳的抗性, 使用寿命长。六点式头部束带确保可以安全、轻松地佩戴在头上。

此面罩带有符合 EN 148-1 的标准连接螺纹 RD40×1/7", 因此佩戴者可以连接各种外置过滤器和 CleanAIR®电动送风过滤系统。此面罩通过了 EN 136 和 EN 12942 的全面认证。

特点与优势

- 双密封围边
- 宽全景面屏
- 防刮擦涂层
- 六点式头部束带
- 标准连接螺纹 RD40×1/7"
- 两个呼气阀, 用于降低呼吸阻力
- 通过了 EN 136 和 EN 12942 TM3 的认证



产品描述	产品代码
整套系统	
GX02 全面罩, S 码	71 06 00S
GX02 全面罩, M 码	71 06 00M
GX02 全面罩, L 码	71 06 00L
备件、配件	
面屏保护片	71 06 20
头部束带	71 06 80
内面罩, 包括内阀	71 06 90S/M/L *
吸气阀 — 整套 (5 片薄膜 + 1 个垫片)	71 06 95
呼气阀 — 整套 (5 片薄膜 + 1 个垫片)	71 06 96

* 请选择合适的内面罩尺码: S、M 或 L 码

技术数据	
重量	610 克
可选尺码	S、M、L (小、中、大)
材料	面罩主体— 硅胶 面屏—聚碳酸酯 头部束带— 天然 橡胶
接头	RD40 × 1/7"
防护因数 (NPF)	2000
认证	EN 136 CL3 、 EN 12942 TM3

全面罩 ShigematsuCF02 – 新款轻型面罩，带优质球形面屏–现已用于 CleanAIR® 产品！



此款面罩带有优质球形面屏，可以减少眼睛和面屏之间的距离。如此设计可消除失真并提供清晰广阔的视野。特殊的表面处理可防止面屏被刮擦受损。面罩主体采用优质苯乙烯 TPE 制成，具有极佳的抗性，使用寿命长。六点式头部束带，确保可以安全、轻松地佩戴在头上。非粘性表面可防止头发缠绕。此面罩带有符合 EN 148-1 的标准连接螺纹 RD40×1/7"，因此佩戴者可以连接各种外置过滤器和 CleanAIR® 电动送风过滤系统。此面罩通过了 EN 136 和 EN 12942 的全面认证。

特点与优势

- 重量轻，仅 435 克
- 优质球形面屏
- 防刮擦涂层
- 六点式头部束带
- 标准连接螺纹 RD40 ×1/7"
- 两个呼气阀，用于降低呼吸阻力
- 通过了 EN 136 CL3 和 EN 12942 TM3 的认证

技术数据	
重量	435 克
可选尺码	M、L (中号、大号)
材料	面罩主体–苯乙烯 TPE 面屏–聚碳酸酯 头部束带– 氨基甲酸酯 TPE
接头	RD40 × 1/7"
防护因数 (NPF)	2000
认证	EN 136 CL3, EN 12942 TM3

产品描述	产品代码
整套系统	
CF02 全面罩, M 码	72 06 00M
CF02 全面罩, L 码	72 06 00L
备件、配件	
面屏保护膜	72 06 20
头部束带	72 06 80
吸气阀 – 整套 (5 片薄膜 + 1 个垫片)	72 06 95
呼气阀 – 整套 (5 片薄膜 + 1 个垫片)	72 06 96



MALINA – Safety s.r.o.

Luční 1391/11

466 01 Jablonec nad Nisou

捷克共和国

联系电话: +420483356600

电子邮箱: export@malina-safety.cz

www.clean-air.cz

